

眼内レンズ規格表

メーカー	モデル名	製造範囲	カートリッジ	形状	光学詳細				特徴	備考（販売名、その他）
					光学部径 全長 支持角度	着色	形状	素材		
HOYA	XY1-SP	+6.0~+30.0D (0.5Dステップ) ※9.5D以下、27.5D以上は受注出荷	プリセット	シングルピース	6.0mm/13.0mm	着色	非球面	アクリル	単焦点	Vivinex アイサート
HOYA	XY1AT3-SP XY1AT4-SP XY1AT5-SP XY1AT6-SP XY1AT7-SP	+10.0~+30.0D (0.5Dステップ)	プリセット	シングルピース	6.0mm/13.0mm	着色	非球面	アクリル	トーリック 単焦点	Vivinex アイサート
HOYA	XY1	+6.0~+30.0D (0.5Dステップ)	プリセット	シングルピース	6.0mm/13.0mm	着色	非球面	アクリル	単焦点	Vivinex アイサート
HOYA	XY1AT3 XY1AT4 XY1AT5 XY1AT6 XY1AT7	+10.0~+30.0D (0.5Dステップ)	プリセット	シングルピース	6.0mm/13.0mm	着色	非球面	アクリル	トーリック	Vivinex トーリック 眼内レンズ面 (T3:1.50, T4:2.25, T5:3.00, T6:3.75, T7:4.50) 角膜面 (T3:1.04, T4:1.56, T5:2.08, T6:2.60, T7:3.12)
HOYA	XC1-SP	+6.0~+30.0D (0.5Dステップ)	プリセット	シングルピース	6.0mm/13.0mm	非着色	非球面	アクリル	単焦点	Vivinex マルチサートクリア
HOYA	255	+6.0~+30.0D (0.5Dステップ)	プリセット	シングルピース	6.0mm/12.5mm	着色	非球面	アクリル	単焦点	アイサート Micro
HOYA	PY-60AD	+6.0~+30.0D (0.5Dステップ)	プリセット	スリーピース	6.0mm/12.5mm/5°	着色	非球面	アクリル	単焦点	HOYA-PS エイエフ-1 (UY)
HOYA	YA-60BBR	+4.0~+30.0D (0.5Dステップ) +31.0~+40.0D (1.0Dステップ)	Type-E1 (+4.0D~ +30.0D)	スリーピース	6.0mm/12.5mm/5°	着色	球面	アクリル	単焦点	エイエフ-1 (UY)