

眼内レンズ 製品仕様表

2025.3.6更新

メーカー	モデル名	製造範囲	A定数	カートリッジ	形状	光学詳細				特徴	備考（販売名、その他）
			超音波式			（光学部径/全長/支持角度）	着色	形状	素材		
ニデック	NSP-2	+11.0D～+27.0D（0.5Dステップ）	119.1	プリセット	シングルピース	6.0mm/13.0mm	非着色	非球面	アクリル	単焦点	ネックスロードシステム SP クリア
ニデック	NSP-3	1.0～5.0D(1.0Dステップ) 5.0～27.0D(0.5Dステップ) 27.0D～30.0D(1.0Dステップ)	119.1	プリセット	シングルピース	6.0mm/13.0mm	着色	非球面	アクリル	単焦点	ネックスロード NSP 着色疎水性軟性アクリル樹脂
ニデック	NP-T3 NP-T4 NP-T5 NP-T6 NP-T7	T3：1.0～5.0D(1.0Dステップ) T4：2.0～5.0D(1.0Dステップ) T5-T7：3.0～5.0D(1.0Dステップ) T3-T7共通： 5.0～27.0D(0.5Dステップ) 27.0D～30.0D(1.0Dステップ)	119.1	プリセット	シングルピース	6.0mm/13.0mm	着色	非球面	アクリル	トーリック 単焦点	ネックスロード NP トーリック
ニデック	SZ-1C	+11.0D～+27.0D（0.5Dステップ）	119.1	プリセット	シングルピース	6.0mm/13.0mm	非着色	非球面	アクリル	単焦点	ネックスロードシステム SP クリア
ニデック	NS-60YG	+1.0D～+10.0D（1.0Dステップ） +10.0D～+27.0D（0.5Dステップ） +27.0D～+30.0D（1.0Dステップ）	119.1	Nex-IJ Type4C	シングルピース	6.0mm/13.0mm	着色	非球面	アクリル	単焦点	ネックス アクリ エイエイ ワンピース
ニデック	N4-18YG	+1.0D～+10.0D（1.0Dステップ） +10.0D～+27.0D（0.5Dステップ） +27.0D～+30.0D（1.0Dステップ）	118.4	Nex-IJ Type3C, 2C	スリーピース	6.0mm/13.0mm/3°	着色	非球面	アクリル	単焦点	Nex-Acri AA ネックスアクリ エイエイ
ニデック	N4-18B	+1.0D～+10.0D（1.0Dステップ） +10.0D～+27.0D（0.5Dステップ） +27.0D～+30.0D（1.0Dステップ）	118.8	Nex-IJ Type2C	スリーピース	6.0mm/12.5mm/7°	非着色	球面	アクリル	単焦点	Nex-Acri ネックス アクリ

※ULIBは技術者からのデータを分析し公開するため、メーカー推奨値とは異なります。